

# T-TUNING

## T-SCAN Module

Yabancı Maddelerin Elyaf akışında güvenli  
Tanımlanmasını sağlar

**TRÜTZSCHLER** SPINNING

www.truetzschler.com


# Maksimum Verimi Güvenle Kullanın

Yabancı madde ayırıcıları düzenli bakıma ihtiyacı olan optik donanımlarla çalışmaktadır. Bu optik donanımlarının temizliğinin yanı sıra ışığın kalitesinde maksimum verim için vazgeçilmez unsurların başında gelmektedir. Bazı durumlarda bu ışığın kalitesi normal alan aydınlatmasıyla eşdeğer tutulur ve bunun sonucunda yabancı madde ayırma hassasiyeti düşebilir. Bunun sonucunda materyaldeki yabancı madde oranı çoğalır yada işlevsel bozukluklara ve hatta üretim hattının durmasına bile sebep olabilir.

Filtreler hızlı devreye giren ventilleri basınçlı hava hattındaki olası kirlenmelere karşı korur. Yabancı maddenin yoğun olduğu partilerde basınçlı havanın düşmesi yada filtre elemanlarının sökülmesi hızlı devreye giren ventillerin işlevine zarar verir.

Trützschler yabancı madde ayırıcılarının yüksek verimliliğinin devamını sağlamak üzere Trützschler aşağıdaki aşınabilen malzemelerin belirtilen aralıklarla değiştirmelerini tavsiye ediyor.

## T-SCAN TS-T3



Malzeme Numarası	Malzeme adı	Adet	Değişim aralığı	Bulunduğu Grup
136082072034	Floresan FHO 80W/865	1xAdet	6xayda bir	P-Modül aydınlanmasında
136082072031	Floresan (UV)	4xadet	6 ayda bir	UV-Modül Aydınlanmasında
136082072033	Floresan F58W/865	8xadet	6 ayda bir	F-Modül aydınlanmasında


### 03.2019 tarihine kadar olan makinalar için

035081821321	Filtre AS3 0,3mm (Aventics)	1xadet	1xYıl bir	Aventics Basınçlı hava ünitesi
035081821322	Filtre AS3 5mm (Aventics)	1xadet	1xYıl bir	Aventics Basınçlı hava ünitesi

### 03.2019 tarihinden itibaren olan makinalar için

035081821339	Hassas Filtre MS6-LFM-A 0.01 mm (Festo)	1xAdet	1xYıl	Festo Basınçlı hava ünitesi
035081821340	Filtre MS6-LFP-C 5 mm (Festo)	1xAdet	1xYıl	Festo Basınçlı hava ünitesi

## T-SCAN TS-T5



Malzeme Numarası	Malzeme adı	Adet	Değişim aralığı	Bulunduğu Grup
136082072034	Floresan FHO 80W/865	1xAdet	6xayda bir	P-Modül aydınlanmasında
136082072031	Floresan (UV)	4xadet	6xayda bir	UV-Modül Aydınlanmasında

### 03.2019 tarihine kadar olan makinalar için

035081821321	Filtre AS3 0,3mm (Aventics)	1xAdet	1yilda bir	Aventics Basınçlı hava ünitesi
035081821322	Filtre AS3 5mm (Aventics)	1xAdet	1xyilda bir	Aventics Basınçlı hava ünitesi

### 03.2019 tarihinden itibaren olan makinalar için

035081821339	Hassas Filtre MS6-LFM-A 0.01 mm (Festo)	1xadet	1xyilda bir	Festo Basınçlı hava ünitesi
035081821340	Filtre MS6-LFP-C 5 mm (Festo)	1xadet	1xyilda bir	Festo Basınçlı hava ünitesi

Daha fazla bilgi için lütfen [t.tuning@truetzschler.de](mailto:t.tuning@truetzschler.de) başvurunuz